



H-9438 OB

Кожаные тактические ботинки (дизайн с молнией YKK)

Верх : Гладкая натуральная кожа (Full Grain) +

Молния : Нейлоновая молния YKK С внутренней стороны

Подкладка : Антибактериальная сетка BactiVoid™ с воздушной прослойкой

Стелька : Анатомическая стелька из супер-пены с эффектом памяти

Подошва: QuantumHold™ PU/Nitrile Rubber Injection

Размер : EU 37-47#, UK 3-13#, US4-14#

Сертификат :EN ISO 20347:2012 OB SRC HI FO HRO

Одобрено по ASTM E 2149-2020: Антибактериальная пропитка подкладки и стельки (устойчивость к запаху)

Применение : Строительство, логистика, автосервисы, заводские цеха, аэропорты, военные и полицейские подразделения, охрана и др.



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



OIL
RESISTANT



ELECTRIC
HAZARD 18KV



WATER
RESISTANT




LeatherQua™ Верх из натуральной кожи • EN ISO 20345:2022

Гладкая кожа высшего качества, выделанная из шкур крупного рогатого скота, толщиной 1,6–1,8 мм. Обработана водоотталкивающим покрытием для защиты от дождя в течении рабочего дня. Прочность на разрыв верха достигает 120 Ньютонов.




QuantumHold™ подошва из полиуретана/резины • EN ISO 20347:2012

Подошва изготовлена из комбинированного материала PU/нитрильная резина. Межподошва имеет твердость PU 45±5 по Шору, что обеспечивает мягкость и амортизацию. Наружная подошва выполнена из натурального каучука с добавлением 5-10% нитрила, что гарантирует износостойкость, противоскользящие свойства, устойчивость к маслам и высоким температурам.



Подкладка BactiVoid™ Sandwich Air Mesh • EN ISO 20347:2012

Подкладка сотовой структуры обеспечивает воздухопроницаемость и устойчивость к истиранию. Сохраняет ноги сухими в течение всего дня. Устойчивость к истиранию превышает 51 200 циклов при сухом тесте. Подкладка обработана антибактериальным покрытием, защищающим от пота и запаха.




Антиусталостные стельки с эффектом памяти формы • EN ISO 20347:2012

Стельки изготовлены из материала с эффектом памяти. Они более дышащие и амортизирующие по сравнению со стельками из EVA. U-образная форма значительно снижает нагрузку на колени и лодыжки при ходьбе. Стельки обработаны антибактериальным покрытием, защищающим от пота и запаха.

Тест на прочность сцепления подошвы

EN ISO 20347:2012, 5.3 (Между верхом и подошвой)

• Средний результат теста 5.8 ± 5 (Н/мм)



Результаты тестов верха, подкладки и сцепления

Прочность кожи $\geq$	120.0 Н
Растяжимость кожи $\geq$	15.0 Н/мм ²
Прочность подкладки $\geq$	15.0 Н/мм
Прочность сцепления $\geq$	4.0 Н/мм

✓ Противоскользящие свойства (SRC)

Результат

Условия тестирования: SRA (Eurotile 2+Nal S) Косое скольжение ≥ 0.28 & Прямое скольжение: ≥ 0.32
 SRB (Steel Floor+Glycerine) Косое скольжение ≥ 0.13 & Прямое скольжение: ≥ 0.18

ПРОЙДЕНО

Стандарт: EN ISO 20347:2012(5.3.4), SRC обозначает, что SRA & SRB соответствует требованиям

✓ Защита от нагрева до 300°C

Результат

Условия тестирования: Подошва не должна плавиться или деформироваться при контакте с горячими поверхностями.

ПРОЙДЕНО

Стандарт: EN ISO 20347:2012. 300°C HRO=Термостойкость

✓ Маслостойкая защита

Результат

Условия тестирования: Изменение объема и твердости подошвы не больше чем +12%(*)

ПРОЙДЕНО

Стандарт: EN ISO 20347:2012(6.4.2)

Стандартная упаковка «Сейфтоу» (Средний размер 42/EU для справки)

Вес обуви: 1.2-1.3 KGS / Пара

Вес коробки: 13-14 KGS / Коробка

1 Пара / Коробка в цвете, Габариты: 32×28×12CM

10 Пар/Коробка, Габариты: 62×58×33CM



Инструкция по использованию:

1.) РЕКОМЕНДУЕМАЯ СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Строительство, логистика, автосервисы, монтаж стеклянных конструкций, производственные цеха, сельское хозяйство, садовые работы, гаражи и др.

2.) ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Крайне важно подбирать обувь, соответствующую конкретным условиям работы. Производитель не гарантирует защиту от рисков, не указанных в данной инструкции.

3.) ПОДБОР РАЗМЕРА: Все модели имеют стандартную маркировку размера на язычке. Доступны различные системы размеров: EU (европейская), UK (британская), US (американская) и др. Пожалуйста, подбирайте обувь подходящую Вам по размеру.

Слишком свободная или тесная обувь не обеспечивает оптимальный уровень защиты

4.) ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ: Храните обувь в оригинальной упаковке с нормальной комнатной температурой, с низким уровнем влажности, а также в чистом, закрытом и вентилируемом помещении.

5.) ОЧИЩЕНИЕ: Регулярно очищайте обувь с использованием высококачественных чистящих средств, рекомендованных для данного типа материалов. Не применяйте едкие или коррозионные чистящие составы.