



- ✓ Anti-Fog
- ✓ Anti-Scratch
- ✓ Light Weight

Lunettes de sécurité antibuée et ultra-confortables SG037 (CrystalShield Vision RD)

- Monture : Polycarbonate (PC) ultra-résistant
- Monture intérieure : Mousse intérieure absorbant les chocs
- Verres : Verres en PC ultra-transparents (revêtement antibuée)
- Bouts de nez : Embouts en TPR souples et confortables
- Branches : Branches en PC léger (diffusion de pression)
- Bouts de branches : Embouts en TPR antidérapants et confortables
- Bande : Élastique, ajustable
- Norme CE EN 166:2001 approuvée par le laboratoire européen CCQS (NB : 2834)
- Norme ANSI/ISEA Z87.1 approuvée par le laboratoire américain ICS
- Norme GB14866:2006 approuvée par le laboratoire de sécurité et de protection du travail de Shanghai



UV 400 Protection	Anti-Fog	Anti-Impact	Light	HD High Visual	Dust & Sand Prevention	Anti-Splash	Shock Absorption	Quality Warranty



Anti-Scratch
Enhanced Coating to improve the Anti-Scratch of the lens, ensuring that it remains clear and durable after long scratch

✓ Anti-rayures

Anti-Impact
Heavy duty polycarbonate frame with pc lens, can withstand ≥ 300 joules of impact, ensuring your eyes safety

✓ Anti-impact

Anti-Fog Coating
Special Anti-Fog Coating is added to ensure continuous clear vision in humid or temperature difference environments

✓ Antibuée



✓ EN ISO 16321-1:2022 Protection contre les particules à basse/haute vitesse

Point d'impact	Vitesse d'impact	Défauts	Résultat
Oeil gauche frontal	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
Oeil droit frontal	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
côté de l'œil gauche	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer
côté de l'œil droit	Basse énergie (F)	Ne s'est pas produit	Passer

✓ Oculaires sans filtrage

Résultat

Exigence de test : la transmission lumineuse doit être supérieure à 74,4 %

Passer

Norme : CE EN 166:2001

✓ Diffusion de la lumière

Résultat

Exigence de test : le paramètre de performance (cd/(m².lx)) doit être inférieur à 0,75

Passer

Norme : CE EN 166:2001

Couleur disponible : gris, rouge, foncé, etc.



Mode d'emploi :

1.) Recommandé pour : Protection des yeux sur les lieux de travail, tels que la construction, le meulage, la découpe de métaux, la peinture, les ateliers, les laboratoires, le tir, le cyclisme, etc.

2.) Norme et qualité : Ces lunettes de protection sont conformes à la norme EN ISO 16321-1:2022 relative à la protection individuelle des yeux. Ces produits sont classés comme équipements de protection individuelle (EPI) par le nouveau règlement européen (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils sont également conformes à la norme américaine ANSI/ISEA Z87.1.

3.) Utilisation de ces lunettes : Ces lunettes offrent une protection contre les risques. Elles sont équipées de verres filtrants qui protègent contre l'éblouissement solaire et les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie. Elles protègent également contre les gouttelettes de liquide.

4.) Avertissement : Vérifiez régulièrement les lunettes pour détecter toute rayure, piqûre ou tout autre dommage visible sur les verres. Les rayures, piqûres ou autres dommages sur les verres peuvent sérieusement réduire le niveau de protection contre les chocs fourni par le produit.

5.) Généralités : Bien que les matériaux utilisés pour la fabrication de ce produit soient sûrs, certains éléments peuvent entrer en contact avec la peau et provoquer une réaction allergique chez les personnes sensibles. L'utilisateur doit vérifier l'absence de réaction et cesser d'utiliser le produit en cas de réaction.

6.) Durée de vie : La durée de vie maximale du produit est de 2 ans. Si des pièces se brisent pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser et remplacer les lunettes dès que possible afin d'éviter tout risque pour votre santé.

7.) Stockage : Les lunettes doivent être stockées à température ambiante et à l'abri des solvants, des vapeurs de solvants ou de tout matériau corrosif, car ceux-ci peuvent sérieusement réduire la protection contre les chocs fournie par les lunettes.

8.) Nettoyage : Ces lunettes peuvent être nettoyées et désinfectées à l'eau chaude et au savon. Il est recommandé de limiter l'essuyage des verres à un minimum et de le faire uniquement avec un chiffon doux et non abrasif.